

**Garant****Brúsna čiapočka (CER), Zrnitosť 150, Ø, dĺžka brúsnej čiapočky, tvar: 1626G****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553038 1626G
GTIN	4062046122753
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

Vysoká agresivita a rýchle odstránenie vďaka **optimalizovanému spojeniu zrn.**

**Keramické zrno (CER)** ideálne na opracovanie nehrdzavejúcich ocelí a niklových zliatin. Vysoký výkon obrábania a chladné brúsenie.

**Použitie:**

Bezšovo tvarované brúsne čiapočky sa nasunú na gumové teleso a počas chodu stroja ich bezpečne drží odstredivá sila. Brúsne čiapočky **sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť** (otočením nahor/nadol v smere drážky).

**Upozornenie:**

Kompatibilný iba k prebrúseným nosným systémom na brúsne čiapočky č. 553100.

**Technický opis**

odporúčané otáčky	12000 min <sup>-1</sup>
Ø brúsnych čiapočiek	16 mm
Dĺžka brúsnych čiapočiek	26 mm
Tvar	G

Zrnitosť	150
Atribút Názov produktu	Zrnitosť 150
Druh produktu	Brúsna čiapočka

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
suché	vhodný		