

Garant GRIDLINE

**Výsuvná polica 200 kg, 56×24G, Vstavaná výška: 75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931376 75
GTIN	4062406123116
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Výsuvné dno so **100 % plným výsuvom**. Otvorené vpredu, výška bočného plášťa 46 mm, montážna výška 75 mm. Bez perforovania pre drážkové deliace lišty.

**Rozsah balenia:**

Kompletná výsuvná zásuvka s 1 párom vodiacich lišt.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Nevhodná na montáž v pojazdných korpusoch.

**Technický opis**

Úžitková šírka v G	56
Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	56×24
Úžitková šírka	1400 mm
Hmotnosť	23,35 kg
Rozsah použitia	Skrina na náradie
Vstavaná výška	75 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	56x24G
Druh produktu	Výsuvná polica