

Garant

Brúsna čiapočka (špeciálny korund), Zrornosť 60, Ø, dĺžka brúsnej čiapočky, tvar: 1319C

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	553047 1319C
GTIN	4062406123598
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Vysoká agresivita a rýchle odstránenie vďaka **optimalizovanému spojeniu zrn.**

Špeciálny korund (A) s vrchným spojmom na univerzálne použitie vo výrobe nástrojov a foriem.

Použitie:

Bezšovo tvarované brúsne čiapočky sa nasunú na gumové teleso a počas chodu stroja ich bezpečne drží odstredivá sila. Brúsne čiapočky **sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť** (otočením nahor/nadol v smere drážky).

Upozornenie:

Kompatibilný iba k prebrúseným nosným systémom na brúsne čiapočky č. 553100.

Technický opis

odporúčané otáčky	16000 min ⁻¹
Ø brúsnych čiapočiek	13 mm
Tvar	C
Dĺžka brúsnych čiapočiek	19 mm

Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo	A
Atribút Názov produktu	Zrnitosť 60
Druh produktu	Brúsna čiapočka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		