

**3M****Hrubý čistiaci kotúč so stopkou (SiC), XT-ZS, Ø kotúčov: 75mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	555930 75
GTIN	4054596605817
Trieda položky	53M

## Popis

### Prevedenie:

Kotúče na hrubé čistenie so syntetickým nylonovým rúnom s rovnomerne osadeným brúsnym zrnom. Otvorená štruktúra, nezanáša sa.

**Stabilné hrany, mimoriadne vysoká rýchlosť úberu a dlhá životnosť nástroja.** Ideálne na odstránenie okovín.

### Použitie:

**Radiálne použitie** na flexibilných hriadeľoch a priamych brúskach. Na odhrdzavenie, odstraňovanie náterov, čistenie zvarových spojov a odstraňovanie povrchových nečistôt.

## Technický opis

Šírka kotúča	15 mm
Ø kotúčov	75 mm
odporúčané otáčky	8000 min <sup>-1</sup>
Hrúbka	15 mm
Ø stopky	6 mm

Brusivo	Karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo	SiC
Stupeň tvrdosti	veľmi tvrdá
Stupeň jemnosti	extra hrubý
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	XT-ZS
Druh produktu	Hrubé čistiace rúno

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

**Príslušenstvo**

Upínací trň Počet kotúčov na upínanie 1	556380 1
Upínací trň Počet kotúčov na upínanie 1-2	556380 1-2