



Magnetický merací statív 2K-násobné jemné nastavenie, Typ: 290



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441174 290
GTIN	7290005394607
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

Mechanický magnetický merací statív s mechanickým centrálnym upínaním. Všetky tri kĺby sa upínajú len jednou otočnou rukoväťou. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Guľové kĺby umožňujú rýchle a jednoduché polohovanie. Magnetický podstavec s otočným spínačom a prizmovou pätkou.

Univerzálne uchytenie číselníkového odchýlkomera pre upínacie stopky \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 palca a meracie zariadenia s pridržiavacou prizmou. **Možnosť veľmi presného nastavenia pomocou dvojitého jemného nastavenia** na uchytení odchýlkomera a magnetickom podstavci.

Technický opis

Dĺžka Kĺbové rameno L ₂	113 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L ₁	133 mm
Výška magnetického podstavca	55 mm
Vykladanie	317 mm

Šírka magnetického podstavca	50 mm
Prilnavosť	800 N
Dĺžka magnetického podstavca	60 mm
maximálne zaťaženie	8 kg
Pripojovací závit dole	M8
Druh produktu	Merací statív

Príslušenstvo

Podstavec pre statív Typ 1	442140 1
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Podstavec pre statív Typ V	442120 V
Podstavec pre statív Typ 1	442120 1
Podstavec pre statív Typ K3	442120 K3
Podstavec pre statív s jemným nastavením Typ 0	442125 0
3D kloubové rameno Typ 290	442110 290
Podstavec pre statív Typ 0	442120 0
Podstavec pre statív Typ 0	442140 0
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Podstavec pre statív Typ 1	440868 1
3D kloubové rameno Typ 290	442114 290
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Ersatz-Drehgriff für 3D-Gelenkarm Typ 290	442112 290