

Garant GRIDLINE

Skrinka na počítač 16G, Výška: 500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927335 500
GTIN	4062406124564
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Skrinka 16 G so stabilnou oceľovou konštrukciou s motorom s vetrákom a pevne namontovanou 2-miestnou zásuvkovou lištou so zapínačom/vypínačom a citlivou poistkou. 3-pólový prípojný kábel (3 m) s priemyselným konektorom. Prívod vzduchu cez ventilátor v kryte. Uzamykateľná pomocou cylindrickej zámky.

Použitie:

Na optimálne umiestnenie počítača na pracovisku. Chráni pred znečistením a poškodením. Zabraňuje neoprávnenému prístupu.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, čelo v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.

Technický opis

Úžitková hĺbka	600 mm
Počet Ventilátor	1

Hmotnosť	19,7 kg
so zásuvkovou lištou	áno
Kryt k podstavcu (hore otvorený)	áno
Hĺbka	650 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Pripojovací kábel Dĺžka	3 m
Šírka	400 mm
Úžitková výška	425 mm
Výška	500 mm
Úžitková šírka	350 mm
Počet Zásuvková lišta	1
Počet Spínač zapnutia/vypnutia	1
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Typ zástrčky Vstup	zásuvný systém GST
Počet zásuviek Typ F	2
Menovité napätie	250 V
Hrúbka materiálu	1 mm
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa na počítač

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
-------------------------------------	-------------