

**Garant****Pílový pás na kov 27×2835, Zubov na palec: 4/6H****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	173627 4/6H
GTIN	4062406124779
Trieda položky	11S

**Popis****Prevedenie:**

**Výkonný bimetalový pílový list GARANT** s ozubenou reznou hranou M42 **odolnou voči opotrebeniu** a špeciálnym pružným nosným pásom so zvýšenou nosnosťou chrbta.

**Použitie:**

**Kombinované ozubenie 0°** – veľmi nízke vibrácie, na veľký rozsah prierezov (na rúry a profily, plný materiál do max. 70 mm).

**Kombinované ozubenie 10°** – **univerzálne** na veľký rozsah prierezov (na plný materiál od 50 mm).

**Normálne ozubenie 0°** – na malé až stredné prierezy do maximálnej dĺžky záberu 70 mm.

**Normálne ozubenie 10°** – na väčšie prierezy od dĺžky záberu 50 mm.

**Upozornenie:**

**Zábeh nového pásu:** Pozri príručku na trieskové obrábanie GARANT č. 110010 a informačnú stránku.

**Technický opis**

Hrúbka	0,9 mm
Dĺžka	2835 mm

Šírka	27 mm
Ozubenie	Combi
Uhol čela	10 Stupeň
Rezný materiál	HSS Co 8
Druh produktu	Pílový pás na kov