

**Garant****Pílový pás na kov 27×3830, Zubov na palec: 3/4H****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	173787 3/4H
GTIN	4062406125288
Trieda položky	11S

**Popis****Prevedenie:**

**Výkonný bimetalový pílový list GARANT** s ozubenou reznou hranou M42 **odolnou voči opotrebeniu** a špeciálnym pružným nosným pásom so zvýšenou nosnosťou chrbta.

**Použitie:**

**Kombinované ozubenie 0°** – veľmi nízke vibrácie, na veľký rozsah prierezov (na rúry a profily, plný materiál do max. 70 mm).

**Kombinované ozubenie 10°** – **univerzálne** na veľký rozsah prierezov (na plný materiál od 50 mm).

**Normálne ozubenie 0°** – na malé až stredné prierezy do maximálnej dĺžky záberu 70 mm.

**Normálne ozubenie 10°** – na väčšie prierezy od dĺžky záberu 50 mm.

**Upozornenie:**

**Zábeh nového pásu:** Pozri príručku na trieskové obrábanie GARANT č. 110010 a informačnú stránku.

**Technický opis**

Hrúbka	0,9 mm
Šírka	27 mm

Dĺžka	3830 mm
Uhol čela	10 Stupeň
Ozubenie	Combi
Rezný materiál	HSS Co 8
Druh produktu	Pílový pás na kov