

Garant**Pílový pás na kov 34×5090, Zubov na palec: 3/4H****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 173865 3/4H |
| GTIN | 4062406125400 |
| Trieda položky | 11S |

Popis**Prevedenie:**

Výkonný bimetalový pílový list GARANT s ozubenou reznou hranou M42 **odolnou voči opotrebeniu** a špeciálnym pružným nosným pásom so zvýšenou nosnosťou chrbta.

Použitie:

Kombinované ozubenie 0° – veľmi nízke vibrácie, na veľký rozsah prierezov (na rúry a profily, plný materiál do max. 70 mm).

Kombinované ozubenie 10° – **univerzálne** na veľký rozsah prierezov (na plný materiál od 50 mm).

Normálne ozubenie 0° – na malé až stredné prierezy do maximálnej dĺžky záberu 70 mm.

Normálne ozubenie 10° – na väčšie prierezy od dĺžky záberu 50 mm.

Upozornenie:

Zábeh nového pásu: Pozri príručku na trieskové obrábanie GARANT č. 110010 a informačnú stránku.

Technický opis

| | |
|--------|---------|
| Hrúbka | 1,1 mm |
| Dĺžka | 5090 mm |

| | |
|----------------|-------------------|
| Šírka | 34 mm |
| Ozubenie | Combi |
| Uhol čela | 10 Stupeň |
| Rezný materiál | HSS Co 8 |
| Druh produktu | Pílový pás na kov |