

Garant**Vyvrtavacia tyč TK eliptická, pravé, Ø stopky DS/ dĺžka vyloženia L1:
12/64mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273969 12/64
GTIN	4062406128029
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

- **Rezacia doštička z tvrdého kovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.**
- **Jednoduchá manipulácia pri výmene rezacích doštičiek.**

Eliptický tvar pre najvyššiu pevnosť v ohybe.

Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou ocelovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.

Technický opis

Celková dĺžka L	130 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 1
Dĺžka výčnelku L ₁ zapustený držiak	64 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

