

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky DS/ dĺžka vyloženia L1: 12/20mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273963 12/20
GTIN	4062406128128
Trieda položky	21U

## Popis

### Prevedenie:

- **Rezacia doštička z tvrdého kovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.**
- **Jednoduchá manipulácia pri výmene rezacích doštičiek.**

## Technický opis

Celková dĺžka L	78 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 1
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> zapustený držiak	20 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	11 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč