

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK oblé, pravé, Ø stopky DS/ dĺžka vyloženia L1: 16/34mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273966 16/34
GTIN	4062406128098
Trieda položky	21U

## Popis

### Prevedenie:

- **Rezacia doštička z tvrdého kovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.**
- **Jednoduchá manipulácia pri výmene rezacích doštičiek.**

Stopka s tvrdokovu s nízkymi vibráciami, spájkovanou ocelovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.

## Technický opis

Celková dĺžka L	100 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 1
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> zapustený držiak	34 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč