

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky DS/ dĺžka vyloženia L1: 12/12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273963 12/12
GTIN	4062406128111
Trieda položky	21U

Popis

Prevedenie:

- **Rezacia doštička z tvrdého kovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.**
- **Jednoduchá manipulácia pri výmene rezacích doštičiek.**

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279810 1
Celková dĺžka L	70 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ zapustený držiak	12 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč