

HEDI

Navíjačka káblov, Typ: 20N



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081197 20N
GTIN	4003644000487
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Káblový bubon s **riadeným automatickým vysúvaním a navíjaním, viacnásobné blokovanie na jedno otočenie**. Vysoko odolné, uzavreté **plastové teleso**. Tepelná **ochrana proti preťaženiu**, robustný neoprénový kábel H07RN-F s pripojovacou spojkou. Jednoduchá montáž na stenu alebo strop s **rozsahom natočenia 150°**.

Funkcia:

IP 24 Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing < 12$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Použitie:

Lepšia ergonómia vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených káblami ležiacimi na podlahe.

Upozornenie:

Hadicové navíjaky s pružinovým pohonom pozri č. 080066 až 080079.

Technický opis

Typ	20N
Dĺžka kábla	20 m
Zloženie kábla	5G1,5
Menovitý výkon rozvinutý	3000 (16 A) W

Materiál krytu	Plast
Výška	450 mm
Trieda kábla	H07RN-F
Šírka	208 mm
Materiál kábla	Neoprénová guma
Dĺžka	361 mm
Menovité napätie	400 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 24
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Navíjačka káblov