

Mitutoyo**Digitálny výškomer QM-Height so vzduchovým vankúšom, Typ: 600****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	445234 600
GTIN	4946368760629
Trieda položky	44B

Popis**Prevedenie:**

Vysoko presný, kompaktný, manuálne nastaviteľný výškomer s ľahko čitateľným monochromatickým LCD displejom. Mnohé meracie a analytické funkcie na spracovanie údajov. Rýchly a jednoduchý výber funkcií a všetkých dôležitých výpočtov vnútorných a vonkajších priemerov a vzdialeností. Neobmedzená rýchlosť procesu. Vylepšená výdrž batérie.

Vzduchový vankúš pre ľahké a plynulé presúvanie.**Použitie:**

Ideálne pre dielňu a meraciu miestnosť.

Rozsah balenia:

Vrátane guľôčkového snímača Ø 5 mm, kalibračného bloku, 4 batérií č. 081561 veľ. LR6.

Zvláštne príslušenstvo:

Snímač, rysovacia ihla, dátový kábel a sieťový adaptér.

Technický opis

Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,001 / 0,0005 mm
Počet obsiahnutých batérií	4
Odchýlka od kolmosti (čelná)	12 µm

Rozsah merania	0 - 600 mm
Opakovateľnosť Úroveň	1,8 μ m
Kalibrácia	E2
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 μ m
Meracia sila	1,5 \pm 0,5 N
Metóda pojazdu s meracími bežcami	rucné
maximálny rozsah použitia	0 - 715 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 LR6
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Výškomer

Služby

KalibráciaDigitálny výškomer maximálny rozsah merania 800	024000 800
Kalibrácia DAkkSDigitálny výškomer maximálny rozsah merania 800	024010 800