

**Garant****Vysokovýkonný pilník, tvrdo pochrómovaný Sek 2, Typ: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	519100 4
GTIN	4062406128609
Trieda položky	51S

**Popis****Prevedenie:**

Výkonné pilníky s tvrdou chrómovou povrchovou úpravou s tvrdosťou **HRC 67**, so širokou škálou použitia od mäkkých materiálov, ako je **hliník**, až po veľmi tvrdé materiály, ako je **vysoko legovaná oceľ, INOX a keramika**. Dĺžka bez stopky 100 mm.

**Výhoda:**

- **Vysoká odolnosť voči korózii**
- **3 – 6-násobne dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými pilníkmi.**
- **Žiadne upchávajúce pri opracovaní veľmi mäkkých materiálov.**

**Technický opis**

Dĺžka bez pántu	100 mm
Prierez	6,2 mm
Popis tvaru	oblé
Druh seku	Sek 2
Druh produktu	Viacúčelový pilník

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		

Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný
INOX	vhodný
Ti	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	vhodný
suché	vhodný