

Garant**Vysokovýkonný pilník, tvrdo pochrómovaný Sek 2, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 519100 1 |
| GTIN | 4062406128586 |
| Trieda položky | 51S |

Popis**Prevedenie:**

Výkonné pilníky s tvrdou chrómovou povrchovou úpravou s tvrdosťou **HRC 67**, so širokou škálou použitia od mäkkých materiálov, ako je **hliník**, až po veľmi tvrdé materiály, ako je **vysoko legovaná oceľ, INOX a keramika**. Dĺžka bez stopky 100 mm.

Výhoda:

- **Vysoká odolnosť voči korózii**
- **3 – 6-násobne dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými pilníkmi.**
- **Žiadne upchávanie pri opracovaní veľmi mäkkých materiálov.**

Technický opis

| | |
|-----------------|--------------------|
| Prierez | 10,7×3,2 mm |
| Dĺžka bez pántu | 100 mm |
| Popis tvaru | plochý rovnomerný |
| Druh seku | Sek 2 |
| Druh produktu | Viacúčelový pilník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|--------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný |
| INOX | vhodný |
| Ti | podmienene vhodný |
| GG(G) | vhodný |
| CuZn | vhodný |
| Plast, sklolaminát | vhodný |
| Drevo | vhodný |
| Uni | vhodný |
| suché | vhodný |