

Garant**Vysokovýkonný pilník, tvrdo pochrómovaný Sek 2, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	519100 3
GTIN	4062406128593
Trieda položky	51S

Popis**Prevedenie:**

Výkonné pilníky s tvrdou chrómovou povrchovou úpravou s tvrdosťou **HRC 67**, so širokou škálou použitia od mäkkých materiálov, ako je **hliník**, až po veľmi tvrdé materiály, ako je **vysoko legovaná oceľ, INOX a keramika**. Dĺžka bez stopky 100 mm.

Výhoda:

- **Vysoká odolnosť voči korózii**
- **3 – 6-násobne dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými pilníkmi.**
- **Žiadne upchávanie pri opracovaní veľmi mäkkých materiálov.**

Technický opis

Prierez	13×4 mm
Dĺžka bez pántu	100 mm
Popis tvaru	polgulatý
Druh seku	Sek 2
Druh produktu	Viacúčelový pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		

Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný
Oceľ < 55 HRC	vhodný
Oceľ < 60 HRC	vhodný
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný
INOX	vhodný
Ti	podmienene vhodný
GG(G)	vhodný
CuZn	vhodný
Plast, sklolaminát	vhodný
Drevo	vhodný
Uni	vhodný
suché	vhodný