

HOLEX**LED akumulátorové tyčové svietidlo, Typ: 260****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081538 260
GTIN	4045197727329
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Robustná, štíhla akumulátorová LED baterka s pogumovaným povrchom, prídružným magnetom a prídavnou LED diódou na hlave svietidla. **3 rôzne nastavenia svietenia** (LED dióda na hlave, jasné, tlmené). Nabíjanie cez rozhranie micro USB. Ideálne ako inšpekčné svietidlo v stiesnených priestoroch.

Funkcia:

IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacieho kábla a napájacieho zdroja s konektorom.

Technický opis

Svetelný tok Úroveň 2	60 lm
Svetelný tok	300 lm
Napätie akumulátora	3,7 V

Trvanie osvetlenia	3 h
Hmotnosť	94 g
Zóna ATEX	žiadna
Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Celková dĺžka	260 mm
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Vrecková lampa