

WEKEM®**Tlakový rozprašovač, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083519 1
GTIN	4260205365540
Trieda položky	08G

Popis**Prevedenie:**

Vysokokvalitná plastová nádoba. Praktická hríbová rukoväť na zvýšenie tlaku. Nastaviteľná **rozprašovacia dýza** od rozprašovacej hmly po bodový prúd. S tesnením Viton odolným voči rozpúšťadlám.

Použitie:

Odolné voči nasledujúcim médiám: vhodné pre kyseliny ako je kyselina fosforečná, kyselina sírová, kyselina octová, kyselina kremičitá, kyselina šťaveľová. Vhodné pre metanol. Vhodné pre alkálie a ketóny, ako je hydroxid sodný, amoniak, hydroxid vápenatý.

Upozornenie:

Nie je vhodný pre silikónový odmasťovač alebo brzdový čistič. Namiesto toho použite č. 083517 veľ. 1. Položka bola testovaná výhradne na výrobkoch WEKEM. Neexistuje žiadna záruka, že tlakový postrekovač bude kompatibilný aj s výrobkami iných dodávateľov.

Technický opis

Materiál Tesnenie	EPDM
Materiál rozprašovacia hlavica	PA
Materiál Rozprašovacia dýza	Plast

Objem	1 l
Maximálny prevádzkový tlak	3 bar
Druh produktu	Fľaša s rozprašovačom