

## HEDI

LED plošné svietidlo s funkciou núdzového osvetlenia, 230 V, Príkon: 35W



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081269 35
GTIN	4003644000470
Trieda položky	08B

### Popis

#### Prevedenie:

Nízky tieň a dizajn bez oslňovania s veľkým rozptylom svetla. **Odolnosť voči prachu a striekajúcej vode IP54.**

Robustné pracovné svietidlo s pogumovanými bočnými časťami a piatimi uhlami sklonu v závislosti od polohy (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrovaná rukoväť, vypínač na zadnej strane.

Schválené pre trvalú prevádzku, ako aj na stavbách a montážach podľa BGI 608.

S 3 m pripojovacím káblom H07RN-F3G1,5.

**S funkciou núdzového svetla** – svetlo sa automaticky zapne v prípade výpadku prúdu – akumulátor 21,6 V/0,8 Ah, čas svietenia až 3 hodiny, inteligentný systém nabíjania/vybíjania.

#### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

### Technický opis

Príkon	35 W
Hmotnosť	2300 g
Svetelný tok	3850 lm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Uhol vyžarovania nastaviteľný	90 Stupeň
Uhol vyžarovania nastaviteľný	35 Stupeň
Uhol vyžarovania nastaviteľný	25 Stupeň

Uhol vyžarovania nastaviteľný	15 Stupeň
Uhol vyžarovania nastaviteľný	0 Stupeň
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Trvanie osvetlenia	3 h
Menovité napätie	230 V
Celková šírka	256 mm
Celková dĺžka	273 mm
Celková výška	163 mm
Pripojovací kábel Dĺžka	3 m
Zóna ATEX	žiadna
Atribút Názov produktu	230 V
Druh produktu	Plošné svietidlo