

HOLEX**Pracovný stôl so 3 zásuvkami a 2 krídlovými dvierkami, Dĺžka dosky: 2000mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	929560 2000
GTIN	4062406130053
Trieda položky	92W

Popis

Prevedenie:

- Pracovná doska hrubá 40 mm, odolná proti skrúteniu z buku Multiplex, lakovaná UV bezfarebným lakom.
- Podstavec zo zvaraného ocelového plechu.
- Zásuvky z ocelového plechu s kolieskami z Delrinu s ľahkým chodom.
- Dvere z ocelového plechu s plastovým organizérom, ochranou, uhol otvorenia 180° a záves dvier so samočinným vyťahovaním.
- Centrálny cylindrický zámok s 2 kľúčmi.

Osadenie:

Výška cela zásuvky (stred) mm: 180; 180; 180

Výška dvier (vľavo) mm: 540

Výška dverí (vpravo) mm: 540

Zvláštne príslušenstvo:

Vhodná polica, pozri č. 929580.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Ďalšie možnosti čiel: svetlosivá farba RAL 7035, signálna modrá farba RAL 5005. Nie je možné žiadne špeciálne lakovanie.

Technický opis

Výška dverí (vpravo)	540 mm
----------------------	--------

Podkladová konštrukcia Šírka	1775 mm
Výška	850 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Počet zásuviek	3
Výška dvier (vľavo)	540 mm
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Hmotnosť	117 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	900 kg
Podkladová konštrukcia Hĺbka	630 mm
Materiál pracovná doska	bukový multiplex
Hĺbka pracovnej dosky	700 mm
Pracovná doska Povrch	s bezfarebným lakom
Pracovný stôl centrálné zatvárateľný	áno
Zásuvky Úžitková šírka	490 mm
Radový pracovný stôl	nie – príliš veľký presah dosky
Zásuvky Úžitková hĺbka	520 mm
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	100 kg
Hrúbka platne	40 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	90 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Vyrovnanie výšky	20 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Zámkové puzdro 225-010-9 bez nástrčnej vložky

914202