

ejendals

Pár rukavíc Tegera® 882, Velkosť rukavíc: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094366 7
GTIN	7392626040199
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Tegera® 882. Syntetická rukavica s kompletnou povrchovou úpravou z nitrilovej peny a dobrou prilnavosťou. Vďaka prilievavému strihu a dobrej citlivosti končekov prstov sú rukavice ideálne na presné mechanické použitie vo **vlhkom alebo masťnom prostredí. Kontaktné teplo až do 100 °C.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Katégoria ochrany	katégoria II
Velkosť rukavíc	7
Obsah	12
EN 388	4121X

EN 407	X1XXXX
Podkladový materiál	Nylón
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Plný povlak
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna
Technológia štrikovania	15G
Kontaktné teplo do	100 °C
Použitie	viacrazové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice