

ejendals

Pár rukavíc Tegera® 882, Velkosť rukavíc: 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094366 8 |
| GTIN | 7392626040205 |
| Trieda položky | 04R |

Popis

Prevedenie:

Tegera® 882. Syntetická rukavica s kompletnou povrchovou úpravou z nitrilovej peny a dobrou prilnavosťou. Vďaka prilievavému strihu a dobrej citlivosti končekov prstov sú rukavice ideálne na presné mechanické použitie vo **vlhkom alebo masťnom prostredí. Kontaktné teplo až do 100 °C.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|-------------------|----------------------|
| Velkosť rukavíc | 8 |
| Kategória ochrany | kategória II |
| Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice |
| Obsah | 12 |
| EN 388 | 4121X |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| EN 407 | X1XXXX |
| Podkladový materiál | Nylón |
| Povrchová úprava | Nitrilová pena |
| Variant Povrchovej úpravy | Plný povlak |
| Rozsah použitia | Presnosť |
| Rozsah použitia | Allround |
| Farba | čierna |
| Technológia štrikovania | 15G |
| Kontaktné teplo do | 100 °C |
| Použitie | viacrazové |
| Druh produktu | Viacúčelové rukavice |