

**Račna s jemným ozubením prepínateľná, 1/4 palca, Typ: 1/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	632365 1/4
GTIN	3662424092138
Trieda položky	63V

Popis**Prevedenie:**

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť. S inovatívnym riadením meniča, priamo umiestneným na rukoväti, pracovný uhol 4,5°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, leštená povrchová úprava.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Celková dĺžka	120 mm
Počet zubov	80
Pracovný uhol	4,5 Stupeň
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Račna