



Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora a nabíjačky, Typ: M18FDD2-2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070211 M18FDD2-2
GTIN	4058546222116
Trieda položky	03L

Technický opis

Balenie	Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
typické použitie	Heavy Duty
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	2000 min ⁻¹
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu	M18FDD2-0X
maximálny krútiaci moment tvrdý	135 Nm
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 550 min ⁻¹

Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť	1,8 kg
Konštrukcia motora	bezkefový motor
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	89 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač
USP1	18 V, 2-stupňová, FIXTEC
USP2	bez akumulátora, v prepravnom kufříku, rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Uhlový skrutkovací nástavec Typ OSD2	073920 OSD2
Uhlový skrutkovací nástavec Typ WB1	073920 WB1
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátora MB18	073827 MB18