

KÄRCHER**Vysávač na mokré a suché vysávanie, Označenie výrobcu: NT65APME****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078521 NT65APME
GTIN	4039784727366
Trieda položky	07C

Popis**Prevedenie:**

Výkonný univerzálny **vlhký a suchý vysávač** s vysokým výkonom vysávania a kompaktnou konštrukciou, uložením hadíc a držiakom príslušenstva na prístroji. **Automatické vypnutie** pri maximálnej výške naplnenia nádoby.

- **Skladaný filter umožňuje vlhké a suché vysávanie bez odobratia filtra.**
- **Automatický systém čistenia filtra Tact umožňuje práce pri malých údržbárskych nákladoch bez prerušenia a dlhú životnosť filtra.**
- **Pomocou centrálného otočného prepínača sa dá pohodlne prepínať program vysávania.**
- **Profesionálne 2-motorové priemyselné vysávače s nádržou z ušľachtilej ocele.**
- **Robustná 65 l nádoba s tlmičom a kovovými vodiacimi valčekmi.**
- **Takmer konštantný sací výkon vďaka účinnému poloautomatickému čisteniu filtra AP s manuálnym spustením prúdu vzduchu.**

Rozsah balenia:

Vrátane sacej hadice s kolenom, kovovej sacej trubice 2 x 0,5 m, podlahovej a štrbinovej hubice, plochého skladaného filtra alebo papierového filtra.

Upozornenie:

Použiť priemyselný vysávač Č. 078522 pre oleje a médiá s obsahom oleja.

Technický opis

Hmotnosť	23 kg
Objemový prietok vzduchu	2×74 l/s
Dĺžka sacej hadice	4 m
Dĺžka	600 mm
Príkon	2760 W
Výška	920 mm
Čistenie filtra	poloautomatické cistenie filtra ApClean
Pracovná hlučnosť	73 dB(A)
Šírka	480 mm
Objem kontajnera	65 l
Prachová trieda - vysávač	L
Vákuum	254 mbar
Počet turbín	2
Dĺžka kábla	10 m
Označenie výrobcu	NT65APME
Menovitý rozmer prípojky	40 mm
Filtračný systém	plochý skladaný filter
Zvláštnosť	nádoba z ušľachtilej ocele
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie

Príslušenstvo

plochý skladaný filter vhodné pre typ vysávača NT65	072809 NT65
Skosená gumová trubková dýza Menovitý rozmer prípojky DN40	078527 DN40
Súprava filtračných vreciek 5-dielne vhodné pre typ vysávača NT65	072808 NT65

Štrbinová dýza úzka, 13 mm Menovitý rozmer prípojky
DN40

078528 DN40