

Garant**Stranové štiepacie kliešte na plasty, 15° zahnuté, KW, Celková dĺžka: 130mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	725490 130
GTIN	4062406130626
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Rezanie bez skosenia pre rovný rez bez otrepov. Leštená hlava, ramená s plastovým povlakom a otváracia pružina.

Hlava zalomená v uhle 15°.

Použitie:

Na rezanie plastových odliatkov v jednej rovine (**nie na kovy**).

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	130 mm
Zábrus	bez fazety
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	leštená
Hlava	15° zalomené
Atribút Názov produktu	KW

s otváracou pružinou	áno
pre plasty	áno
prestavitelná dorazová skrutka	áno
Druh produktu	rezacie kliešte