



Akumulátorová spájkovačka, Označenie výrobcu: M12SI201C



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	073955 M12SI201C
GTIN	4058546029333
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové spájkovačky pre teplotný rozsah až 400 °C a vykurovací výkon 90 W.

- **Dosiahne prevádzkovú teplotu len za 20 – 30 sekúnd.**
- **Hlavu možno zaistiť v 3 polohách – 0°, 45°, 90°.**
- **Spájkovacie hroty je možné vymeniť bez náradia.**
- **Dvojfarebná LED dióda: Blikajúca zelená znamená, že sa zariadenie zahrieva, zelená znamená, že je zariadenie pripravené na použitie, a červená znamená, že zariadenie je vypnuté, ale spájkovací hrot je stále horúci.**
- **Monitorovanie teploty pre konštantnú teplotu počas používania.**
- **LED osvetlenie pracovného priestoru.**
- **100 % kompatibilný systém s radom výrobkov Milwaukee® M12.**

Rozsah balenia:

Vrátane 1 × li-ion akumulátora 12 V/2,0 Ah, nabíjačky, prepravného kufríka.

Upozornenie:

Vhodný akumulátor nájdete pod č. 073814 veľ. MB12.

Technický opis

Čas zohrievania	30 s
Označenie výrobcu	M12SI-201C
Vykurovací výkon	90 W
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Napätie akumulátora	12 V

Kapacita akumulátora	2 Ah
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Spájkovačka

Príslušenstvo

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12	073814 MB12
---	-------------