

Garant**Pár rukavíc, Veľkosť rukavíc: 7**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094325 7
GTIN	4062406131043
Trieda položky	01H

Popis

Prevedenie:

Všetky súčasti, podkladový materiál, ako aj povrchová úprava, **sú bez silikónu** (testované Fraunhoferovou spoločnosťou). Ideálne sa hodí pre oblasti použitia v automobilovom priemysle a lakovniach.

Bezsilikónová viacúčelová rukavica pre ľahké priemyselné použitie s veľmi vysokou odolnosťou voči oderu a stále nezvyčajne dobrým pohodlím pri nosení. Nylonová podložka so spandexom vyrobené 15-vláknovou technológiou pletenia a odolnou polyuretánovou povrchovou úpravou.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Veľkosť rukavíc	7

Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez látok obmedzujúcich zmáčavosť farieb
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
EN 388	3121A
Podkladový materiál	Nylón
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	modrá / oranžová
Technológia štrikovania	15G
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	X
Druh produktu	Viacúčelové rukavice