

**uvex****Ochranná helma uvex pheos E-WR, Farba: WHITE**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097808 WHITE
GTIN	4031101523668
Trieda položky	04U

## Popis

### Prevedenie:

**Ľahká ochranná prilba v športovom dizajne** s uzavretou škrupinou prilby (bez vetrania) na prácu s elektrickou **do AC 1000 V**. Systém adaptérov umožňuje kombináciu s priezormi, chráničmi sluchu na prilbu a svetidlami na prilbu. Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM). Odolnosť voči chladu do -30 °C.

- **6-bodový popruh**
- **30 mm upínač Euro-Slot**
- **Potítko PU**
- **Predĺžená zátylková časť**
- **S otočným ťahovaním**

### Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

### Špecifikácia:

Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) Odolnosť voči chladu do -30°C.

## Technický opis

možné pripevnenie čelovky	áno
Hmotnosť	401 g
Klipy na osadenie prídavných častí	áno

Farba	BIELA
6-bodové textilné zavesenie	áno
Prípustné do V	1000 V AC
odolné voči chladu	do -30 °C
Regulácia šírky	skrutkovací uzáver
Veľkosť	52 - 61 cm
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do -30 °C
Vlastnosť helmy	Elektrická izolácia
Vlastnosť helmy	Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Materiál plášte prilby	HDPE
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 50365
Druh produktu	Ochranná helma

## Príslušenstvo

Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X2	097756 X2
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 1	097753 1
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 3	097753 3
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X5	097756 X5
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 2	097753 2
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X4	097756 X4
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X3	097756 X3

Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série  
Peltor™ X Typ X1

---

097756 X1