

PARAT®**Kufor na náradie X-ABS s miskou na dne, 2 tabuľami na náradie a zámkami TSA****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 692500 |
| GTIN | 4006793799714 |
| Trieda položky | 63X |

Popis**Prevedenie:**

X-ABS je mimoriadne odolný voči nárazom, nerozbitný, a preto je **vhodný do lietadla**. Štruktúra povrchu je odolná proti poškrabaniu, **protišmyková (gumovací efekt)** a mimoriadne **šetrná k povrchu**. V dvojitém hliníkovom ráme **integrované vyklápacie cylindrické zámky**, rastrové závesy pre aretovanie veka kufra a podlahových klzákov.

1 miska dna s krycou doskou, deliteľná, výška 58 mm.

Vnútorne vybavenie:

1 panel na náradie s 25 zásuvnými priehradkami a 1 upínacou priehradkou 400 mm, 1 panel na náradie s 10 zásuvnými priehradkami, 1 krycia doska s 15 zásuvnými priehradkami a 1 upínacou priehradkou 400 mm a 1 priehradka na dokumenty s 2 priehradkami na vizitky a 2 pútkami na perá.

Zámky TSA: Pri cestách do USA môžu byť tieto zámky odomknuté a opäť zamknuté bezpečnostným úradom USA „Transportation Security Administration“ (TSA) pomocou univerzálneho kľúča kvôli prehliadke obsahu kufra. Takže je vylúčené násilné odomknutie kufra (zničenie zámkov) pri prehliadke.

Upozornenie:

Na vyžiadanie kufor aj s inými variantmi zámku.

Technický opis

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vnútorý rozmer šírka | 190 mm |
| Vnútorý rozmer výška | 310 mm |
| Hmotnosť | 4,6 kg |
| Objem | 27 l |
| Vnútorý rozmer dĺžka | 460 mm |
| Materiál | X-ABS |
| Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky |
| Kufor zaťažiteľnosť | 30 kg |
| Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu |
| Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |

Príslušenstvo

| | |
|--|--------|
| Ochranná rohož | 692800 |
| Priečka pre spodné podnosy | 692170 |
| Priečka pre spodné podnosy | 692150 |
| Vkladacia miska so strednou priečkou, 6 malými priečkami a vekom | 692770 |
| Sada príslušenstva číselný zámok | 692755 |