

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s tmavosivou doskou Eluplan pojazdný s granitovou doskou, Velkosti: 1500**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431310 1500
GTIN	4062406288105
Trieda položky	41W

Popis**Prevedenie:**

Pojazdné meracie pracovisko s doskou z tvrdého kameňa na mobilné použitie. Meracia a kontrolná doska z výnimočného prírodného tvrdého kameňa presnosť 0. Jemne zabrúsené diamantom na kontrolu. Homogénna štruktúra bez nedostatkov. Odolné proti prehnutiu a skrúteniu. Absolútne bezpečné proti hrdzi a odolné proti kyselinám, nízka tepelná vodivosť.

Vrátane nehrdzavejúceho závitového puzdra M8. Pracovná doska Eluplan tmavá, hrúbka 50 mm; 2 mm hrubý plastový povlak s povrchom odolným voči oderu a nárazom. Povrchová úprava je antistatická, maximálne rezistentná voči slabým kyselinám a zásadám. Húževnatý povrch je mimoriadne vhodný pre citlivé diely. Hrany na všetkých stranách s náglejkom ABS. **Pojazdné podnože** zo štvorhrannej rúrky s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s bezstopovým polyuretánovým behúňom. Otočné koliesko so zaisťovačom na koliesko a otočný veniec. Zadné steny a odkladacie police z ocelového plechu.

Rozsah balenia:

Vrátane dosky z tvrdého kameňa s presnosťou 0,630 × 400 mm, závitového puzdra M8. Kompletne zmontované.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava. Zavesenie dosky z tvrdého kameňa v antracitovej farbe RAL 7016, korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035 (nie je možné konfigurovať).

Upozornenie:

Príslušenstvo nájdete v našom katalógu prevádzkových zariadení, zväzok 3.

Technický opis

Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Doska z tvrdého kameňa Dĺžka	630 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Séria	vario
maximálna nosnosť Pojazdné zariadenie	400 kg
Hmotnosť	158 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Rovinnosť	0,007 mm
Výška	850 mm
Doska z tvrdého kameňa Šírka	400 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiasočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	prenosný pracovný stôl