

**Mahr****Súprava univerzálnych digitálnych posuvných meradiel i-wi IP 67, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415552 200
GTIN	4059192057305
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Digitálne univerzálne posuvné meradlo pre rôzne vnútorné a vonkajšie merania (zápichy, drážky, závit atď) je použiteľné.

Digitálne posuvné meradlo s integrovaným, bezdrôtovým rozhraním i-wi.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Posuvné meradlo, mostík na meranie hĺbky č. 415556, nastavovacia šablóna č. 415557, zariadenie na meranie sily č. 415558, 6 párov meracích nastavcov na meranie vnútorných a vonkajších rozmerov, vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

rádiový prijímač i-wi č. 498912

**Technický opis**

Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Dĺžka meracích čelustí	48 mm
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm

Rozsah merania	0 - 200 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	A1
Kalibrácia	C8
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

KalibráciaMerací mostík Typ B	023360 B
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

## Príslušenstvo

Nastavovacia mierka pre vnútorné meranie50 mm Typ 50	415557 50
--	-----------

Mostík na meranie hĺbky 75x7 mm Typ 75X7	415556 75X7
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Zariadenie na meranie sily Typ M	415558 M