



## Akumulátorový 4stupňový vrtací skrutkovač, Typ: 7116106H1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070204 7116106H1
GTIN	2050002046498
Trieda položky	03F

### Technický opis

maximálne otáčky 4. stupeň	2500 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny krútiaci moment mäkký	20 Nm
maximálne otáčky 3. stupeň	1400 min <sup>-1</sup>
Napätie akumulátora	12 V
Hmotnosť	1,3 kg
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maximálny krútiaci moment tvrdý	40 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 12 V
Označenie výrobcu	ASCM 12Q

maximálne otáčky 2. stupeň	700 min <sup>-1</sup>
Kapacita akumulátora	3 Ah
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
maximálne otáčky 1. stupeň	400 min <sup>-1</sup>
typické použitie	Heavy Duty
Balenie	Pepravný kufřík
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	12V
USP2	Rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v prepravnom kufříku, vhodný na drevo a ocel

## Príslušenstvo

Základná súprava akumulátorov Typ 9260431701	073832 9260431701
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE12	073837 FE12
Základná súprava akumulátorov Typ 92604317_E	073832 92604317_E
Akumulátorový 4stupňový vrtací skrutkovač Typ 71161064	070204 71161064