

Mitutoyo

Digitálne absolútne úchylkomery so vzorcom pre výpočet, Rozsah merania: 12,5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Multifunkčný odchýlkomer s absolútnym kapacitívnym meracím systémom. Nameraná hodnota zostáva zachovaná aj po vypnutí. **S integrovaným výpočtovým vzorcom.**

Popis:

Dátový výstup

Zap/Vyp

Preset

Vyhodnotenie tolerancie/režim Funkcia

Funkcia podržania nameranej hodnoty

Prepínanie Zero/ABS

Funkcia:

ABS/INC, PRESET, nulová pozícia, vyhodnotenie tolerancie. Funkcia podržania nameraných hodnôt, funkcia MAX/MIN. IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Použitie:

Vložka s rôznymi meracími mostíkmi.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497080, špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

Upozornenie:

$Ax + B + Cx - 1$ (x = dráha merania) Je možné použiť ľubovoľne voliteľné koeficienty.

Technický opis

Ø puzdra	61 mm
Odčítanie voliteľné	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Hrúbka krytu	39 mm
Kalibrácia	C1
Rozsah merania	12,5 mm
Meracia sila	≤ 1,5 N
Najväčšia prípustná chyba	0,003 mm
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5
Kalibrácia DAKK Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Magnetická zadná stena pre úchylkomery Pre Ø púzdra 58	434836 58
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Merací mostík maximálny Ø obrobku 400	425700 400
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Vysielač Typ S1	498966 S1
Merací mostík maximálny Ø obrobku 150	425700 150
Merací mostík maximálny Ø obrobku 200	425700 200