

Garant**Prerezané redukčné púzdro s chladením, Ø 20 mm, Ø upnutia D1: 8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302155 8 |
| GTIN | 4045197732675 |
| Trieda položky | 31G |

Popis

Prevedenie:**S drážkami na chladiaci kanál.****Použitie:**

- Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
- Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
- Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
- Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (presnosť systému pri $3 \times D$).
- Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pre redukčné púzdro).
- Použiteľné vo všetkých komerčne bežne dostupných hydraulických skľučovadlách.

Vhodné pre:

Hydraulické skľučovadlo s upínaním Ø 20 mm.

Technický opis

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Ø D | 20 mm |
| Ø upnutia D ₁ | 8 mm |
| Atribút Názov produktu | Ø 20 mm |
| Presnosť obvodovej hádzavosti Systém | 5 μm |
| Druh produktu | Redukčné púzdro |

