

NOVUS**Elektrický sponkovač, Typ: J105EADHG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078410 J105EADHG
GTIN	4009729016411
Trieda položky	07E

Popis**Prevedenie:**

Používateľsky prívetivá a ergonomická profesionálna sponkovačka na presné zatĺkanie jemných a plochých drôtených sponiek, ako aj klincov.

- **System plnenia zospodu na rýchle a bezproblémové dobíjanie.**
- **Dištančný doraz na paralelné umiestnenie radov spôn.**
- **Nastavenie sily dorazu.**
- **Patentované bezpečnostné odblokovanie.**
- **Dobrý prístup aj v stiesnených priestoroch.**
- **Okno na kontrolu plnenia sponkovačky.**

Technický opis

Hmotnosť	1,2 kg
vhodný typ spony	E, A, D, H, G
Označenie výrobcu	J-105
maximálna hĺbka zarážania spôn	16 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Druh produktu

Zošívачka

Príslušenstvo

Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 14

078418 14

Súprava sponiek z jemného drôtu5000-dielne maximálna hĺbka zarážania spôn 14

078417 14

Súprava sponiek z jemného drôtu5000-dielne maximálna hĺbka zarážania spôn 10

078417 10

Súprava sponiek z jemného drôtu5000-dielne maximálna hĺbka zarážania spôn 8

078417 8

Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 10

078420 10

Súprava sponiek z jemného drôtu5000-dielne maximálna hĺbka zarážania spôn 6

078417 6

Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 10

078418 10

Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 14

078420 14

Súprava klincov1000-dielna, príp. 2600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 16

078419 16

Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 6

078418 6

Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 8

078420 8

Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 6

078420 6

Súprava klincov1000-dielna, príp. 2600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 14

078419 14

Súprava sponiek z plochého drôtu1200-dielna, príp. 600-dielna súprava maximálna hĺbka zarážania spôn 8

078418 8