

 Mahr

Digitálny strmeňový mikrometer s vymeniteľnými meracími nastavcami i-wi, Rozsah merania: 0-25mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	421323 0-25
GTIN	4059192063719
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Strmeňové mikrometre s **neotáčavým** vretenom a rýchlo **vymeniteľnými meracími nastavcami**. **Rozstup vretena 5 mm na otáčku** znižuje čas nastavenia. **10 mm veľké číslice** na obrazovke s vysokým kontrastom. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Pohodlné zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

6 párov vymeniteľných meracích nastavcov s:

- **Rovné meracie plochy Ø 6,5 mm.**
- **Tanierové meracie plochy Ø 11,3 mm.**
- **Redukované meracie plochy Ø 2 mm.**
- **Vypuklé meracie plochy Ø 7 mm.**

- Rezné hrany 0,75×7 mm.
- Kužel' 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Rádiový prijímač i-wi č. 498912.

Technický opis

Stúpanie vretena	5 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Odčítanie	0,001 mm
Ø vretena	6,5 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Najväčšia prípustná chyba	4 µm
Odčítanie	0,00005 palec
Rozsah merania	0 - 25 mm
Počet meracích nastavcov	6
Kalibrácia	B1
Výška cifier LDC displej	10 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

022010 100

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25

022000 25

Príslušenstvo

Rádiový prijímač i-wi Typ STICK

498912 STICK