

Mahr**Digitálny strmeňový mikrometer na klenuté plochy i-wi, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421693 0-25
GTIN	4059192059002
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Inovatívny strmeňový mikrometer s **10 mm veľkými číslicami** na vysoko kontrastnom displeji. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Lakovaný oceľový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Pohodlné **zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi** umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 nastavovací rozmer od veľ 25-50.

Zvláštne príslušenstvo:

Rádiový prijímač i-wi Č. 498912 STICK.

Technický opis

Odčítanie	0,001 mm
Výška cifier LDC displej	10 mm
Odčítanie	0,00005 palec
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1

Kalibrácia	B1
Najväčšia prípustná chyba	4 µm
Stúpanie vretena	0,5 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100
Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25