

Mahr**Digitálny strmeňový mikrometer na meranie drážok i-wi, Rozsah merania: 25-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421695 25-50
GTIN	4059192058890
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Inovatívny strmeňový mikrometer s **10 mm veľkými číslicami** na vysoko kontrastnom displeji. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Lakovaný oceľový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Pohodlné **zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi** umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie. Neotáčavé vreteno. **QUICK DRIVE** so **stúpaním vretena 5 mm** za otáčku.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesný), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 nastavovací rozmer od veľ 25-50.

Zvláštne príslušenstvo:

Rádiový prijímač i-wi Č. 498912 STICK.

Technický opis

Odčítanie	0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba	4 µm
Odčítanie	0,00005 palec
Počet obsiahnutých batérií	1

Kalibrácia	B2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Výška cifier LDC displej	10 mm
Stúpanie vretena	5 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100