



## Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: M18CBLDD-4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Číslo objednávky | 070210 M18CBLDD-4 |
| GTIN             | 4058546224844     |
| Trieda položky   | 03L               |

### Popis

#### Prevedenie:

**MILWAUKEE – akumulátorový vrtací skrutkovač** Výkonný 2-rýchlostný akumulátorový vrtací skrutkovač s chodom doprava/dolava. Akumulátory REDLITHIUM™ s **monitorovaním jednotlivých článkov** a **indikátorom úroveň nabitia**. Pevné **kovové teleso prevodovky** pre dlhú životnosť. **Kovové rýchlopínacie sklučovadlo FIXTEC** s aretáciou vretena. LED osvetlenie pracovného priestoru. Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort. S bezkefovým motorom s nízkymi nárokmi na údržbu a vysokým krútiacim momentom.

**Elektronika REDLINK™** – spoľahlivá správa zaťaženia s **ochranou pred preťažením** pre dlhú životnosť akumulátora, motora a prevodovky.

#### Výhoda:

Elektronika REDLINK™.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 2x M18 lítium-iónového akumulátora Red, nabíjačky M12-18C, spony na opasok, prepravného kufríka.

#### Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073816, č. 073827 a č. 073840.

### Technický opis

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Napätie akumulátora                                   | 18 V                      |
| maximálne vibrácie podľa EN                           | <2,5 m/s <sup>2</sup>     |
| maximálne otáčky 2. stupeň                            | 1800 min <sup>-1</sup>    |
| maximálny krútiaci moment tvrdý                       | 60 Nm                     |
| Označenie výrobcu                                     | M18CBLDD-402C             |
| Konštrukcia motora                                    | bezkefový motor           |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Milwaukee Typ B 18 V      |
| typické použitie                                      | Strong                    |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele             | 13 mm                     |
| Kapacita akumulátora                                  | 4 Ah                      |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva             | 52 mm                     |
| Hmotnosť  | 1,8 kg                    |
| Rozsah upínania rýchlosklučovadla                     | 1,5 - 13 mm               |
| maximálne otáčky 1. stupeň                            | 0 - 500 min <sup>-1</sup> |
| Balenie   | Pepravný kufrík           |
| Počet obsiahnutých akumulátorov                       | 2                         |
| Druh batérie  | Li-Ion                    |
| Zásobovanie energiou                                  | Prevádzka s akumulátorom  |
| vhodné pre materiál                                   | Drevo                     |
| vhodné pre materiál                                   | Ocel                      |
| Druh produktu   | Vrtací skrutkovač         |

## Príslušenstvo

|   |                |
|---|----------------|
| Základná súprava akumulátorov Typ M12NRG4 | 073839 M12NRG4 |
| Uhlový skrutkovací nástavec Typ WB1       | 073920 WB1     |
| Uhlový skrutkovací nástavec Typ OSD2      | 073920 OSD2    |