



Univerzálna dierová píla bez strediaceho vrtáka, priemer vrtáka: 51 mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	788041 51
GTIN	4058546228705
Trieda položky	76G

Popis

Prevedenie:

Tvrdokovové ozubenie pre dlhšiu životnosť aj pri vrtaní hustých materiálov. Široký a hlboký odvod triesok pre ľahké odstránenie jadra vrtáka. Agresívna geometria ozubenia pre až 10-krát rýchlejší postup vrtania v porovnaní s bimetalovými dierovacími pílamí. Ideálne pre použitie v elektronike a inštalatérstve.

Použitie:

Na vrtanie väčších otvorov a priechodov do rôznych materiálov: Murivo, ľahké stavebné materiály, plasty a drevo. Nevhodné na použitie v tvrdých materiáloch, ako je betón, žula, prírodný kameň a tvrdé tehly s tvrdosťou nad 30 N/mm².

Upozornenie:

Používajte iba s rotáciou (bez príklepu).

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
maximálna hĺbka separácie	60 mm
Použitie pre	spínacie skrinky, krabice do dutých stien, rozvodné krabice, zabudované svietidlá

Použitie s nárazom/žiadny náraz	bez príklepového vŕtania
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Dierovacia píla