

Garant**TK vrták príklepový SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 24X450mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789040 24X450
GTIN	4062406135843
Trieda položky	71C

Popis**Prevedenie:**

Vrtacia hlava so štvorcovým prierezom. **Geometria 4 × 90°** so špeciálne vyvinutými **reznými hranami rovnakej výšky** a stabilnými ramenami zaručujú presné, rozmerovo rovnaké otvory pre profesionálne nastavenie kotiev a bezpečné upevnenie hmoždinkami. 4-špirálové telo vrtáka pre príjemne tiché vrtanie s nízkymi vibráciami a optimálnym vedením vo vyvrtanom otvore. **Radiálne** tvarovaná **ochrana krytu**: Zabraňuje zaseknutiu pri zásahoch krytu a zvyšuje odolnosť. Robustná **jednodielna** TK doštička so 4 reznými hranami, ktorá je celá zapustená do jadra vrtáka. Znamene znížené nebezpečenstvo zlomenia.

Výhoda:

- **Krátke špirálové začiatky zaisťujú rýchle odstránenie prachu z vrtania.**
- **Značky opotrebovania: na posúdenie, či je nástroj stále vhodný na vrtanie otvorov vhodných pre hmoždinky.**
- **Dizajn 4 × 4 umožňuje presnú obvodovú hádzavosť a minimalizuje straty opotrebovaním a trením.**

Použitie:

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vrtania.

Technický opis

Dĺžka špirály	400 mm
Ø	24 mm
Celková dĺžka	450 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Plus

Druh produktu

Vrták do muriva