

Garant GRIDLINE

Súprava deliacích líšt s drážkami/dělicích priečok, 20×20G, Výška čela zásuviek / typ: 125/3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950320 125/3
GTIN	4062406152710
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 20 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 20 × 20 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951570: 1 × Veľ. 125
Drážkované deliace lišty C. 951520: 2 × Veľ. 125
Zásuvná oddelovacia stena 4G C. 951741: 3 × Veľ. 125
Zásuvná oddelovacia stena 8G C. 951781: 4 × Veľ. 125

Technický opis

Výška	100 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	500 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	500 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	20

Hmotnosť	1,232 kg
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

Príslušenstvo

Násuvné deliace steny,Šírka 8G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951781 125
Drážkované deliace lištyHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951520 125
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951570 125
Násuvné deliace steny,Šírka 4G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951741 125