


Garant GRIDLINE

Súprava deliacích líšt s drážkami/délicích priečok, 36×20G, Výška čela zásuviek / typ: 125/2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950420 125/2
GTIN	4062406153021
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 36 × 20 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 36 × 20 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951570: 1 × Veľ. 125
Drážkované deliace lišty C. 951520: 3 × Veľ. 125
Zásuvná oddelovacia stena 8G C. 951781: 4 × Veľ. 125
Zásuvná oddelovacia stena 10G C. 951801: 2 × Veľ. 125

Technický opis

vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×20
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Výška	100 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	900 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	36
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm

Hmotnosť	1,591 kg
Atribút Názov produktu	36x20G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

Príslušenstvo

Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 20G vhodne pre výšku čela zásuvky 125	951570 125
Násuvné deliace steny,Šírka 10G vhodne pre výšku čela zásuvky 125	951801 125
Drážkované deliace lištyHĺbka 20G vhodne pre výšku čela zásuvky 125	951520 125
Násuvné deliace steny,Šírka 8G vhodne pre výšku čela zásuvky 125	951781 125