

Garant GRIDLINE

Súprava deliacich líšt s drážkami/délicích priečok, 20×24G, Výška čela zásuviek / typ: 125/1**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950470 125/1
GTIN	4062406153229
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 24 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 20 × 24 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 125

Drážkované deliace lišty C. 951530: 4 × Veľ. 125

Zásuvná oddelovacia stena 4G C. 951741: 10 × Veľ. 125

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	20×24
Výška	100 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	500 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	600 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	20

Hmotnosť	1,84 kg
Atribút Názov produktu	20x24G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

Príslušenstvo

Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951530 125
Násuvné deliace steny,Šírka 4G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951741 125
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951580 125