

Garant GRIDLINE

Súprava deliacích líšt s drážkami/délicích priečok, 26×24G, Výška čela zásuviek / typ: 100/2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950520 100/2
GTIN	4062406153373
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 26 × 24 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 26 × 24 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 100
Drážkované deliace lišty C. 951530: 4 × Veľ. 100
Zásuvná oddelovacia stena 5G C. 951751: 8 × Veľ. 100
Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 2 × Veľ. 100

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
vhodné pre výšku čela zásuvky	100 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	650 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	26
Výška	75 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	600 mm

Hmotnosť	1,598 kg
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

Príslušenstvo

Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951580 100
Násuvné deliace steny,Šírka 6G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951761 100
Násuvné deliace steny,Šírka 5G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951751 100
Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 100	951530 100