


Garant GRIDLINE

**Súprava deliacích líšt s drážkami/délicích priečok, 36×24G, Výška čela zásuviek / typ: 125/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950570 125/2
GTIN	4062406153625
Trieda položky	9GB

**Popis****Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 36 × 24 G.

**Vhodné pre:**

Zásuvky 36 × 24 G.

**Obsah:**

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 125

Drážkované deliace lišty C. 951530: 5 × Veľ. 125

Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 12 × Veľ. 125

**Technický opis**

Zásuvka Úžitková plocha v G	36×24
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
Výška	100 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	900 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	36
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	600 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	24

Hmotnosť	2,372 kg
Atribút Názov produktu	36x24G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

## Príslušenstvo

Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951530 125
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951580 125
Násuvné deliace steny,Šírka 6G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951761 125