

Garant GRIDLINE

**Súprava deliacích líšt s drážkami/délicích priečok, 46×24G, Výška čela zásuviek / typ: 125/1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950620 125/1
GTIN	4062406153748
Trieda položky	9GB

**Popis****Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 46 × 24 G.

**Vhodné pre:**

Zásuvky 46 × 24 G.

**Obsah:**

Súprava okrajových líšt C. 951580: 1 × Veľ. 125  
Drážkované deliace lišty C. 951530: 7 × Veľ. 125  
Zásuvná oddelovacia stena 4G C. 951741: 3 × Veľ. 125  
Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 21 × Veľ. 125

**Technický opis**

vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	46×24
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	46
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	1150 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	600 mm
Výška	100 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	24

Hmotnosť	3,419 kg
Atribút Názov produktu	46x24G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

## Príslušenstvo

Drážkované deliace lištyHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951530 125
Násuvné deliace steny,Šírka 6G vhodné pre výšku čela zásuvky 75	951761 75
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 24G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951580 125
Násuvné deliace steny,Šírka 4G vhodné pre výšku čela zásuvky 75	951741 75
Násuvné deliace steny,Šírka 6G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951761 125
Násuvné deliace steny,Šírka 4G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951741 125